


## EURO 20 NG - Maniobra a distancia mediante columna con volante

Montaje sobre columna sin indicador - Distancia de 3 a 6 m con tubo de 33/42 ó 50/60



Columna sin indicador - Altura = 600 mm

DN válvula	Item	Designación	Numero	Référence
60-150	1	Volante enganche con chaveta	1	162201
60-150	2	Unión a soldar - cilindrico con pasador	1	162165
60-150	3	Tubo de maniobra L= 3 m	1	162088
60-150	3	Tubo de maniobra L= 4.5 m	1	162231
60-150	3	Tubo de maniobra L= 6 m	1	162090
60-150	4	Unión a soldar cuadrado de 28 mm	1	162077
60-150	5	Manguito en función del DN la válvula	1	Ver ficha RSERVXXACC375
60-150	6	Placa de protección con tornillería de fijación a la columna	1	162295
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=3 m (Lu= 1.5 m x 2)	2	RAC15AB

DN válvula	Item	Designación	Numero	Référence
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=4.5 m (Lu= 1.5 m x 3)	3	RAC15AB
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=6 m (Lu= 1.5 m x 4)	4	RAC15AB
60-150	8	Unión fundición para L=3 m	1	RAA80DB
60-150	8	Unión fundición para L=4.5 m	2	RAA80DB
60-150	8	Unión fundición para L=6 m	3	RAA80DB
60-150	9	Soporte de tubo para E21-23 NG fundición	1	RAA80BB
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3)	3	RAC11AD
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4)	4	RAC11AD
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 5)	5	RAC11AD
60-150	8	Unión PVC para L=3 m	2	RAA80ED
60-150	8	Unión PVC para L=4.5 m	3	RAA80ED
60-150	8	Unión PVC para L=6 m	4	RAA80ED
60-150	9	Soporte de tubo para E21-23 NG PVC	1	RAA80BDN
60-150	10	Columna sin indicador - H = 600 mm	1	162156


Note: los volantes pueden, bajo pedido, ser remplazados por un servomotor

DN válvula	Item	Designación	Numero	Referencias
200-350	1	Volante enganche con chaveta	1	162224
200-350	2	Unión a soldar - cilindrico con pasado	1	162166
200-350	3	Tubo de maniobra L= 3 m	1	162229
200-350	3	Tubo de maniobra L= 4.5 m	1	162232
200-350	3	Tubo de maniobra L= 6 m	1	162140
200-350	4	Unión a soldar cuadrado de 28 mm	1	163358
200-350	5	Manguito en función del DN la válvula	1	Ver ficha RSERVXXACC375
200-350	6	Placa de protección con tornillería de fijación a la columna	1	184276
200-350	7	Tubo de protección fundición para L=3 m (Lu= 1.5 m x 2)	2	RAC15AB
200-350	7	Tubo de protección fundición para L=4.5 m (Lu= 1.5 m x 3)	3	RAC15AB
200-350	7	Tubo de protección fundición para L=6 m (Lu= 1.5 m x 4)	4	RAC15AB
200-350	8	Unión fundición para L=3 m	1	RAA80DB
200-350	8	Unión fundición para L=4.5 m	2	RAA80DB
200-350	8	Unión fundición para L=6 m	3	RAA80DB
200-350	9	Soporte de tubo para E21-23 NG fundición	1	RAA80CB
200-350	7	Tubo de protección PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3)	3	RAC11AD

DN válvula	Item	Designación	Numero	Referencias
200-350	7	Tubo de protección PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4)	4	RAC11AD
200-350	7	Tubo de protección PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 5)	5	RAC11AD
200-350	8	Unión PVC para L=3 m	2	RAA80ED
200-350	8	Unión PVC para L=4.5 m	3	RAA80ED
200-350	8	Unión PVC para L=6 m	4	RAA80ED
200-350	9	Soporte de tubo para E21-23 NG PVC	1	RAA80CDN
200-350	10	Columna sin indicador - H = 600 mm	1	162157

Note: los volantes pueden, bajo pedido, ser remplazados por un servomotor

### Montaje sobre columna con indicador - Longitud de 1,5 a 6 m. con tubo 33/42 ó 50/60



### Columna con indicador - Altura = 800 mm


DN válvula	Item	Designación	Numero	Referencias
60-150	1	Manguito cuadrado de 28x28	1	RAA28GP
60-150	2	Unión a soldar cuadrado 28	1	162077
60-150	3	Tubo de maniobra L= 1.5 m	1	162193

DN válvula	Item	Designación	Numero	Referencias
60-150	3	Tubo de maniobra L= 3 m	1	162088
60-150	3	Tubo de maniobra L= 4.5 m	1	162231
60-150	3	Tubo de maniobra L= 6 m	1	162090
60-150	4	Unión a soldar cuadrado de 28	1	162077
60-150	5	Manguito en función del DN la válvula	1	Voir fiche RSERVXXACC375
60-150	6	Placa de protección para tubo de protección (fundición)	1	162032
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=1.5 m (Lu= 1.5 m)	1	RAC15AB
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=3 m (Lu= 1.5 m x 2)	2	RAC15AB
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=4.5 m (Lu= 1.5 m x 3)	3	RAC15AB
60-150	7	Tubo de protección fundición para L=6 m (Lu= 1.5 m x 4)	4	RAC15AB
60-150	8	Unión fundición para L=1.5 m	0	RAA80DB
60-150	8	Unión fundición para L=3 m	1	RAA80DB
60-150	8	Unión fundición para L=4.5 m	2	RAA80DB
60-150	8	Unión fundición para L=6 m	3	RAA80DB
60-150	9	Soporte de tubo (fundición) para E21-23 NG	1	RAA80BB
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=1.5 m (Lu= 1.1 m x 2)	2	RAC11AD
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=3 m (Lu= 1.1 m x 3)	3	RAC11AD
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4)	4	RAC11AD
60-150	7	Tubo de protección PVC para L=6 m (Lu= 1.1 m x 5)	5	RAC11AD
60-150	8	Unión PVC para L=1.5 m	1	RAA80ED
60-150	8	Unión PVC para L=3 m	2	RAA80ED
60-150	8	Unión PVC para L=4.5 m	3	RAA80ED
60-150	8	Unión PVC para L=6 m	4	RAA80ED
60-150	9	Soporte de tubo (PVC) para E21-23 NG	1	RAA80BDN
60-150	10	Columna con volante - H = 800 mm	1	Ver Ficha RSERVXXACC425

DN válvula	Item	Designación	Numero	Referencias
250-350	1	Manguito cuadrado de 28x28	1	RAA28GP
250-350	2	Unión a soldar cuadrado 28	1	163358
250-350	3	Tubo de maniobra L= 1.5 m	1	162194
250-350	3	Tubo de maniobra L= 3 m	1	162229
250-350	3	Tubo de maniobra L= 4.5 m	1	162232
250-350	3	Tubo de maniobra L= 6 m	1	162140

DN válvula	Item	Designación	Numero	Referencias
250-350	4	Unión a soldar cuadrado de 28	1	163358
250-350	5	Manguito en función del DN la válvula	1	Voir fiche RSERVXXACC375
250-350	6	Placa de protección para tubo de protección (fundición)	1	162032
250-350	7	Tubo de protección fundición para L=1.5 m	1	RAC15AB
250-350	7	Tubo de protección fundición para L=3 m	3	RAC15AB
250-350	7	Tubo de protección fundición para L=4.5 m	4	RAC15AB
250-350	7	Tubo de protección fundición para L=6 m	5	RAC15AB
250-350	8	Unión fundición para L=1.5 m	0	RAA80DB
250-350	8	Unión fundición para L=3 m	1	RAA80DB
	8	Unión fundición para L=4.5 m	2	RAA80DB
250-350	8	Unión fundición para L=6 m	3	RAA80DB
250-350	9	Soporte de tubo (fundición) para E21-23 NG	1	RAA80CB
250-350	10	Columna con volante - H = 800 mm		Voir Fiche RSERVXXACC425

## Productos vinculados



Válvula de Mariposa  
Motorizable – Accionada  
por medio de volante  
sobre la columneta